

病理科門禁及監視器工程

一、產品規格說明：

(一)、2 百萬畫素半球網路攝影機：

1. CMOS: 1/3" 1920*1080 或以上。
2. 鏡頭：需為手動變焦鏡頭，2.8mm-12mm 或更廣且倍率更高。
3. 解析度：1920*1080P @15fps 或以上。
4. 須具備 POE 網路供電。
5. 須具備機械式 IR Cut。
6. 需內建 IR 紅外線投射器，投射距離至少為 20 公尺。
7. 需可支援 MH.264 及 M-JPEG 雙壓縮格式。
8. 須具備至少 1 組乾接點訊號輸入。
9. 支援雙向語音傳輸。
10. 需為金屬材質。
11. 監視鏡頭廠牌為鼎高系統。
- 13 數量: 3 支。
14. 監視鏡頭須連線至 B1 中控室錄影主機。

(二)、檢台操作病理檢體監視器：

1. 5-60mm 彩色攝影機*1 支。
2. 能夠清楚拍攝病理檢體及瓶罐標示，需連線至病理科實驗室監視器主機。

(三)、門禁卡機

1. 數量：1 組。
2. 門禁卡機須連線至 B1 中控室門禁系統主機，由門禁系統主機設定卡機權限。

二、電氣裝置應符合屋內線路裝置規定

(一)導線

1. 電線及電纜材料採 600V 聚氯乙烯被覆電力用電線及電纜符合【CNS 679 C2012】【CNS 3301 C2058】規定。
2. 單電線符合【CNS 1364 C2030】【ATSM B8】【IEC】規定。
3. 電線或電纜其外被覆清楚標明製造廠之名稱、日期、電壓等級、導體大小等。

(二)導線管

1. 導線管採【薄鋼導線管】【厚鋼導線管】【無螺牙導線管】。
2. 可撓金屬管應使用於連結馬達及其他有振動或移動設備長度不可超過 1800mm，連結需有專用管件及護套。
3. 明管配置需有吊架支撐配件並可調整高度防止變形，導線管支撐吊桿直徑最小 10mm，導線管直徑 70mm 以上吊桿直徑最小 12mm，穿越過梁柱需採門型吊架支撐。
4. 線路連接需在接線盒及配電盤。
5. 管路滲穿防火區劃及隔間牆需施作防火填塞。

三、其他

- 1.施工規範未註明者,依院內原建置規範辦理及符合電工法規。
- 2.監視鏡頭及門禁安裝於院方指定位置並固定堅固。